

**ottobock.**

**NEW**

# 1C50 Taleo

## New Step. New Standard.



Quality for life



# Taleo タレオ 中～高活動ユーザー向けカーボンフット

1C50 Taleoは、オットーボック足部の新たなスタンダードに相応しく、幅広い活動度のユーザーに適応します。1C30では物足りない、1C60ではハード過ぎる、そんな要望に応え、中活動ユーザーが求める滑らかなカーボンのしなりと、高活動ユーザーが求めるダイナミックな反発力を両立しました。

## 使い分けの目安

- ゆっくり歩きから早歩きまで違和感がない
- 屋外の不整路面に対応
- スポーツ経験者も納得の反発
- サンドルや鼻緒付きの靴を装着できる
- 海水や塩素水まで対応する防水（本体のみ）



MG2 ~ low3

MG3 ~ MG4

MG4

## 1C50の構造



### チタンアダプター

スリム形状。  
ボルトカバー付（後面）。



### 防水

海水までOK。排水溝付。

### 前足部スプリング

2枚の前足部スプリングが若干異なる形状をしていることで、滑らかな動きを可能にする。

### 2枚構造

トライアスの様な柔らかな動きを再現するデュアルスプリング。

### 特殊接続

3枚のスプリングを、特殊繊維とウレタンで接着。ボルトを使わない。



### フリーヒール

ヒールは他のスプリングに干渉されず大きな可動域を持つ。動きは同梱のバンパー（3種）で調整する。容易に交換可能。



### スプリットトゥ

指股あり。横方向にも大きく動き、不整路面に対応。

### ベーススプリング

つま先まで長いベーススプリングにより、最後まで体重移動が滑らか。

# 2C15 フットシェル



## コネクションプレート・指股・排水穴付き

- ・美しい外観  
マット仕上げにより、テカリ過ぎず、自然な質感。靴を脱いでサンダルを履いても違和感が少ない。
- ・指股  
本体の指股を収納し、指の先端まで滑らかな体重移動をサポート。
- \* 排水穴はあくまで補助的な役割です。水中で使用した場合は、内部の水を意図的に排水し、タオルで拭いて乾かしてください。

## ユーザーフレンドリー



マーティン 47歳  
アメリカ オクラホマ在住 下腿切断

“Taleoは一言で言うなら「すごく快適」な足部です。踵からつま先まで途切れることなく滑らかで、自然なんです。かと言って柔らかすぎることはなく、力強く歩くことができます。一步一步が安心です。しかも疲れにくく、凸凹な路面でも歩きやすい。Taleoとなら、どこにでも行きたくなります。”

## テクニカル インフォメーション

発注品番（注文時の表記例）

製品番号 = 左右 サイズ - カテゴリー - P / 色 形状  
1C50 = R 24 - 5 - P / 4 N

同梱内容

- ・スペクトラソックス
- ・バンパー3種
- ・フットシェル



製品番号	1C50									
モビリティグレード	3 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長（幅狭フットシェルの場合）	136 mm	137 mm	140 mm	141 mm	-	-	-	-	-	
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	145 mm		150 mm	159 mm		172 mm		
重さ（幅狭フットシェルの場合）	486 g	500 g	565 g	590 g	-	-	-	-	-	
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	585 g	610 g	690 g	720 g	745 g	800 g	865 g	
最大体重制限	~88 kg		~100 kg		~115 kg		~130 kg		~150 kg	

### 体重と活動レベルによるカテゴリー選択

体重	中活動	高活動
~51 kg	1	2
52~58 kg	2	3
59~67 kg	3	4
68~77 kg	4	5
78~88 kg	5	6
89~100 kg	6	7
101~115 kg	7	8
116~130 kg	8	9
131~150 kg	9	-

ヒント  
カテゴリー選択に迷った際には、大きい方のカテゴリーを選択。

### フットシェルの選択

体重 \ サイズ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 cm									
23 cm									
24 cm									
25 cm									
26 cm									
27 cm									
28 cm									
29 cm									
30 cm									

■ 幅狭(S)フットシェルのみ ■ 両方選択可能 ■ 標準(N)フットシェルのみ

# 使用感に自信あり！だからこそやります！ 返品・交換キャンペーン

50日間

返品OK

カテゴリ  
交換OK



オットーボックからの納品日より50日間、返品またはカテゴリ交換を無償でお受けします。

ユーザー様の幅広い使用範囲に最も適した足部を使っていたきたいからこそ、納得いかない場合はお気軽に返品ください！

\* 購入前には、デモ機での試着を推奨しています。

**対象** 2019年10月9日より、2020年3月31日の間に1C50をご注文のお客様

**条件** ・オットーボックまたは正規代理店からの納品日より、50日間以内の1C50に限る  
・新規の購入に対して、返品または1回の交換を受け付ける

**【返品交換の流れ】** いずれの場合も、必ず「納品書番号」をお知らせください。  
返送先：オットーボック・ジャパンまたは正規代理店

**返品の場合** ・ 本体、フットシェル、スペクトラソック、バンパーなどの全ての付属品を返送  
・ 返品希望の旨と納品書番号を明記

**カテゴリ交換の場合** ・ オットーボック・ジャパンまたは正規代理店に交換希望のカテゴリを連絡  
・ 新しいカテゴリの交換品が納品されたら、速やかに購入品と交換  
・ 1C50本体と、スペクトラソック、バンパーを返送（フットシェルは継続して使用）  
・ 返送の際は交換済製品である旨と納品書番号を明記  
・ 上記全てを50日以内に実施することが望ましいが、オットーボックからの交換品の納品に時間を要した場合、納品から2週間以内の返送を期限とする

**返金について** ・ 返金は返品処理後となります。1ヶ月程度を要しますのでご了承ください。

\* その他詳細は、オットーボック営業担当または正規代理店までお問合せください。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F  
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112

お問合せ先